

PACKAGING CONTENTS/ CONTENIDO DEL PAQUETE/ CONTENU DU PAQUET

A. (1) Fixture channel
 (1) Canal du luminaire
 (1) Canal de la luminaria

B. (1 or 2) Channel cover with LED's and lens assembly
 (1 or 2) Couvercle du canal avec DEL et ensemble de la lentille
 (1 or 2) Cubierta del canal con luces LED y Unidad de la lente

C. Push in connectors or wire nuts
 Conectores a presión o tuercas para cables
 Emboîtez les connecteurs ou les serre-fils

D. (1) Row D. Aligner
 (1) Mécanisme d'alignement de rangée D
 (1) Alineador de la Fila D.




ST2L Dimming Models
 SC3 CCT Select Dimming Models

CCT Select INSTRUCTIONS CCT Select INSTRUCTIONS CCT Select INSTRUCCIONES

Selector Switch (3500K, 4000K, 5000K)
 Choose your favorite correlated color temperature (CCT) from 3 options using the switch

Sélecteur (3500K, 4000K, 5000K)
 Choisissez votre température de couleur corrélée préférée (CCT) de 3 options en utilisant le commutateur.

Interruptor selector (3500K, 4000K, 5000K)
 Elija su temperatura favorita de color correlacionada (CCT) de 3 opciones utilizando el interruptor.



DISCLAIMER OF LIABILITY: Cooper Lighting Solutions assumes no liability for damages or losses of any kind that may arise from the improper, careless, or negligent installation, handling or use of this product.

IMPORTANT: Read carefully before installing fixture. Retain for future reference.

NOTICE: Ground screw provided in proper location. Do not relocate.

NOTICE: Fixture may become damaged and/or unstable if not installed properly.

Note: Specifications and dimensions subject to change without notice.

ATTENTION Receiving Department: Note actual fixture description of any shortage or noticeable damage on delivery receipt. File claim for common carrier (LTL) directly with carrier. Claims for concealed damage must be filed within 15 days of delivery. All damaged material, complete with original packing must be retained.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

ENGLISH

ITEMS REQUIRED (Purchase separately)

- Phillips Screw Driver
- Hammer
- Wire Strippers
- Flat head Screwdriver
- Safety Glasses & Gloves
- Ladder

WARNINGS AND CAUTIONS



Risk of Fire, Electrical Shock, Cuts or other Casualty Hazards- Installation and maintenance of this product must be performed by a qualified electrician. This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and hazards involved. The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.



Risk of Fire and Electric Shock- Make certain power is OFF before starting installation or attempting any maintenance. Disconnect power at fuse or circuit breaker.



Risk of Fire- Minimum 90°C supply conductors.



Risk of Burn- Disconnect power and allow fixture to cool before handling or servicing.

Risk of Personal Injury- Due to sharp edges, handle with care.

Failure to comply with these instructions may result in death, serious bodily injury and property damage.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Note: This product is intended for either single mount or continuous row applications.

1. Turn off the power at the main fuse/breaker box. Carefully open carton and remove fixture from carton.
2. Remove channel cover from main body by squeezing beneath locking tabs and lifting cover. Do this for all locking tab locations (Fig. 1). Avoid pulling on the ends of channel cover to prevent bending.
3. Disconnect ground (green) and LED wires (red and black) and set channel cover aside. Place channel cover in a safe location.
4. Remove appropriate knockout(s) for power supply wiring. (Fig. 2)
5. Wiring must comply with all applicable electrical codes. (Figure 3)




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

- Pink (or Gray) and purple low voltage wires required to be pulled from 0-10V dimmer switch to driver to enable dimming function.
Note: See row mounting section if row mounting before continuing to step 7.
- Install luminaire using keyholes (surface mount) or via chain, s-hooks or v-brackets (suspension). Hardware not included.
- Reconnect ground (green) and LED wires (red and black) before reinstalling channel cover and before AC power is turned on.
- Reinstall channel cover by hooking one side around channel and then pushing other side up and over the emboss. To prevent bending of channel cover, start at the middle of fixture and work your way to each end. See Fig. 4.
- Remove protective film on lens before energizing the fixture.
- Turn breaker back on to verify light fixture turns on and LED CCT color temperature is acceptable as you can choose your favorite correlated color temperature (CCT) from 3 options using the switch. If circuit is attached to a switch, be sure to turn on switch to energize fixture.




Fig. 4

ROW MOUNTING

Connecting ST2 Models

- For connecting ST2 models, use row aligner shown in (Fig. 5.)




Fig. 5

- Insert row aligner into the slots provided at the end of the main channel housing. Ensure locking tabs are facing the locking tab hole provided in the main housing body. Slide row aligner tab into slot until an audible click is heard.
- Mount the first fixture with row aligner.
- To install second fixture slide fixture over row aligner and follow installation steps 7-11.

5-YEAR LIMITED WARRANTY

THE FOLLOWING WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, WHETHER EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE. Cooper Lighting Solutions warrants to customers that, for a period of five years from the date of purchase, Cooper Lighting Solutions products will be free from defects in materials and workmanship. The obligation of Cooper Lighting Solutions under this warranty is expressly limited to the provision of replacement products. This warranty is extended only to the original purchaser of the product. A purchaser's receipt or other proof of date of original purchase acceptable to Cooper Lighting Solutions. This is required before warranty performance shall be rendered. This warranty does not apply to Cooper Lighting Solutions products that have been altered, repaired or that has been subjected to neglect, abuse, misuse or accident (including shipping damages). This warranty does not apply to products not manufactured by Cooper Lighting Solutions which have been supplied, installed, and/or used in conjunction with Cooper Lighting Solutions products. Damage to the product caused by replacement bulbs or corrosion or discoloration of brass components are not covered by this warranty.

LIMITATION OF LIABILITY:

IN NO EVENT SHALL COOPER LIGHTING SOLUTIONS BE LIABLE FOR SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (REGARDLESS OF THE FORM OF ACTION, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR IN TORT INCLUDING NEGLIGENCE), NOR FOR LOST PROFITS; NOR SHALL THE LIABILITY OF COPPER LIGHTING SOLUTIONS FOR ANY CLAIMS OR DAMAGE ARISING OUT OF OR CONNECTED WITH THESE TERMS OR THE MANUFACTURE, SALE, DELIVERY, USE, MAINTENANCE, REPAIR OR MODIFICATION OF COOPER LIGHTING SOLUTIONS PRODUCTS, OR SUPPLY OF ANY REPLACEMENT PARTS THEREFORE, EXCEED THE PURCHASE PRICE OF COOPER LIGHTING SOLUTIONS PRODUCTS GIVING RISE TO A CLAIM. NO LABOR CHARGES WILL BE ACCEPTED TO REMOVE OR INSTALL FIXTURES.

To obtain warranty service, please contact Cooper Lighting Solutions, at 1-800-334-6871, press option 2 for Customer Service, or via e-mail ConsumerProducts@cooperlighting.com and include the following information:

- Name, address and telephone number
- Date and place of purchase
- Catalog and quantity purchase
- Detailed description of problem

All returned products must be accompanied by a Return Goods Authorization Number issued by the Company and must be returned freight prepaid. Any product received without a Return Goods Authorization Number from the Company will be refused. Cooper Lighting Solutions is not responsible for merchandise damaged in transit. Repaired or replaced products shall be subject to the terms of this warranty and are inspected when packed. Evident or concealed damage that is made in transit should be reported at once to the carrier making the delivery and a claim filed with them.

Reproductions of this document without prior written approval of Cooper Lighting Solutions are strictly prohibited. For assistance, call 1-800-334-6871 or e-mail us at ConsumerProducts@cooperlighting.com. Printed in China.

FRANÇAIS

ARTICLES REQUIS

(À acheter séparément)

- Tournevis à tête cruciforme
- Marteau
- Pince à dénuder
- Tournevis à tête plate
- Lunettes et gants de protection
- Échelle

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS



Risque d'incendie, de décharge électrique, de coupure ou d'autres dangers- L'installation et la réparation de ce produit doivent être faites par un électricien qualifié. Ce produit doit être installé conformément au code d'installation applicable par une personne qui connaît bien la construction, le fonctionnement du produit et les dangers encourus. La source lumineuse de ce luminaire ne doit être déplacée que par le fabricant ou son agent gestionnaire ou une personne possédant des qualifications semblables.



Risque d'incendie ou de décharge électrique- Assurez-vous que l'alimentation électrique est HORS TENSION avant de commencer l'installation ou de tenter d'en faire l'entretien. Coupez l'alimentation électrique au niveau du fusible ou du disjoncteur.



Risque d'incendie- Conducteurs d'alimentation pouvant supporter un minimum de 90 °C.



Risque de brûlure- Débranchez la source d'alimentation et laissez refroidir le luminaire avant de procéder à son entretien ou à sa manipulation.

Risque de blessure- À cause des bords tranchants, manipulez ce produit avec soin.

La désobéissance aux instructions suivantes représente un risque de blessures graves ou mortelles et de dommages matériels.

EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ : Eaton n'assume aucune responsabilité pour les dommages ou pertes de toute nature pouvant découler d'une installation inappropriée, imprudente ou négligente et d'une mauvaise manipulation ou utilisation de ce produit.

IMPORTANT : Lisez attentivement avant d'installer le luminaire. Conservez pour consultation ultérieure.

AVIS : La vis de mise à la terre se trouve au bon endroit. Ne la déplacez pas.

AVIS : Ce luminaire peut s'endommager ou devenir instable s'il n'est pas installé correctement.

AVIS : Utilisez un fil massif ou toronné de calibre américain de 16 à 18 pour les bornes enfichables.

Remarque : Les caractéristiques techniques et les dimensions peuvent changer sans préavis.

ATTENTION Service de la réception : Veuillez fournir une description de tout élément manquant ou de tout dommage au luminaire constaté au bordereau de réception. Soumettez une réclamation de transporteur public (chargement partiel) directement auprès du transporteur. Les réclamations pour dommages cachés doivent être faites dans les 15 jours suivant la réception. Tout le matériel endommagé ainsi que l'emballage d'origine doivent être conservés.

Remarque : Cet équipement a été mis à l'essai et déclaré conforme aux limites établies pour un dispositif numérique de catégorie B en vertu de l'article 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre tout brouillage nuisible lorsque l'équipement fonctionne dans un environnement commercial. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut créer des parasites nuisibles aux communications radio. L'utilisation de cet équipement dans une installation résidentielle est susceptible de provoquer des interférences nuisibles, auquel cas l'utilisateur devra corriger ces interférences à ses propres frais.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Remarque: Ce produit est destiné à être monté de façon individuelle ou en rangée.

1. Mettez l'alimentation électrique hors tension depuis le boîtier à fusibles/disjoncteurs principal. Ouvrez soigneusement l'emballage et sortez le luminaire de l'emballage.
2. Retirez le couvercle du canal du corps principal en appuyant sous les languettes de verrouillage et en soulevant le couvercle. Répétez pour tous les emplacements de languettes de verrouillage (Figure 1). Évitez de tirer sur les extrémités du couvercle du canal pour l'empêcher de plier.
3. Débranchez les fils de terre (vert) et DEL (rouge et noir) et mettez le couvercle du canal de côté. Placez le couvercle du canal dans un endroit sûr.
4. Perforez les entrées défonçables nécessaires au câblage de l'alimentation électrique. (Figure 2)
5. Le câblage doit être conforme à tous les codes électriques applicables. (Figure 3)




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

6. Les fils basse tension rose (ou GRIS) et violet doivent être tirés du gradateur 0-10 V au pilote pour activer la fonction de gradation.
Remarque : Voir la section de montage en rangée, le cas échéant, avant de passer à l'étape 7.
7. Installez le luminaire en utilisant les trous piriformes (montage en surface) ou la chaîne, les crochets en S ou les supports en V (suspension). Quincaillerie non fournie.
8. Reconnectez les fils de terre (vert) et de DEL (rouge et noir) avant de réinstaller le couvercle du canal et avant de mettre l'alimentation CA sous tension.
9. Réinstallez le couvercle du canal en accrochant un côté autour du canal, puis en poussant l'autre côté vers le haut par-dessus la partie gaufrée. Pour éviter de plier le couvercle du canal, commencez par le milieu du luminaire et progressez jusqu'à chaque extrémité. Voir la Figure 4.
10. Retirez le film protecteur de la lentille avant de mettre le luminaire sous tension.
11. Rallumez le disjoncteur pour vérifier que le luminaire s'allume et que la température de couleur LED CCT est acceptable car vous pouvez choisir votre température de couleur corrélée (CCT) préférée parmi 3 options à l'aide de l'interrupteur. Si le circuit est connecté à un interrupteur, assurez-vous d'allumer l'interrupteur pour mettre l'appareil sous tension




Fig. 4

MONTAGE EN RANGÉE

Connexion des modèles ST2

1. Pour connecter les modèles ST2, utilisez le dispositif d'alignement illustré à la fig.5.




Fig. 5

2. Insérez le dispositif d'alignement dans les fentes prévues à l'extrémité du boîtier du canal principal. Assurez-vous que les languettes de verrouillage font face aux trous correspondants pratiqués dans le corps du boîtier. Faites glisser l'onglet du dispositif d'alignement dans la fente jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre.
3. Montez le premier luminaire avec le dispositif d'alignement.
4. Pour installer le deuxième luminaire, faites-le glisser sur le dispositif d'alignement et suivez les étapes d'installation 7 à 11.

GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

LA PRÉSENTE GARANTIE CONSTITUE LA SEULE GARANTIE POUR CE PRODUIT ET PRÉVAUT SUR TOUTE AUTRE GARANTIE, QU'ELLE SOIT EXPRÉSSE OU TACITE Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE ET POUR UN USAGE PARTICULIER.

Cooper Lighting Solutions garantit à ses clients, pendant une période de un ans à compter de la date d'achat, que ses produits Cooper Lighting Solutions sont exempts de tout défaut de matériaux et de fabrication. En vertu de la présente garantie, l'obligation de Cooper Lighting Solutions se limite expressément à fournir des produits de remplacement. La présente garantie n'est proposée qu'à l'acheteur initial du produit. Cooper Lighting Solutions requiert un reçu ou autre preuve d'achat qu'elle jugera acceptable sur lequel est indiquée la date de l'achat initial. Cette preuve d'achat est requise pour obtenir l'exécution de la garantie. La garantie ne s'applique pas aux produits Cooper Lighting Solutions qui ont été modifiés ou réparés, ou qui ont fait l'objet d'une négligence ou d'un usage abusif ou inapproprié, ou qui ont été endommagés en raison d'un accident (y compris durant le transport). Cette garantie ne s'applique pas aux produits qui ne sont pas fabriqués par Cooper Lighting Solutions et qui ont été fournis, installés et/ou utilisés avec des produits Cooper Lighting Solutions. Les dommages au produit causés par une ampoule de rechange ou la corrosion, et la décoloration des pièces de laiton ne sont pas couverts par cette garantie.

LIMITATION DES RESPONSABILITÉS: COOPER LIGHTING SOLUTIONS NE SERA EN AUCUN CAS TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS, ACCESSOIRES ET CONSÉCUTIFS (QUELLE QUE SOIT LA RAISON, MÊME SI CETTE RESPONSABILITÉ REPOSE SUR UN CONTRAT, LA RESPONSABILITÉ STRICTE, OU DES DÉLITS, Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), NI POUR LA PERTE DE PROFITS, ET MÊME SI LA RESPONSABILITÉ DE COOPER LIGHTING SOLUTIONS POUR DES RÉCLAMATIONS OU DES DOMMAGES FAIT SUITE À LA PRÉSENTE GARANTIE OU EST LIÉE AUX MODALITÉS DES PRÉSENTES, À LA FABRICATION, À LA VENTE, À LA LIVRAISON, À L'UTILISATION, À L'ENTRETIEN, À LA RÉPARATION, OU À LA MODIFICATION DE PRODUITS COOPER LIGHTING SOLUTIONS, OU À LA FOURNITURE DE TOUTE PIÈCE DE RECHANGE CONNEXE, LE COÛT DES DOMMAGES NE PEUT DÉPASSER LE COÛT D'ACHAT DU PRODUIT COOPER LIGHTING SOLUTIONS FAISANT L'OBJET DE LA RÉCLAMATION AU TITRE DE LA PRÉSENTE GARANTIE. AUCUN FRAIS DE MAIN-D'OEUVRE NE SERA REMBOURSÉ POUR ENLEVER OU INSTALLER UN LUMINAIRE.

Pour faire une réclamation au titre de la garantie, veuillez appeler Cooper Lighting Solutions, au 1 800 334 6871, en choisissant l'option 2 pour le Service à la clientèle, ou envoyer un courriel à ConsumerProducts@cooperlighting.com et fournir les renseignements ci-après:

- Nom, adresse et numéro de téléphone
- Date et lieu de l'achat
- Numéro de catalogue et quantité achetée
- Description détaillée du problème

Tout produit retourné doit comporter un numéro d'autorisation de retour de produit fourni par l'entreprise et être expédié port payé. Nous refuserons tout produit qui n'est pas accompagné d'un numéro d'autorisation de retour de produit fourni par l'entreprise. Cooper Lighting Solutions n'est pas responsable de la marchandise endommagée durant le transport. Les produits réparés ou remplacés seront soumis aux modalités de la présente garantie et seront inspectés au moment d'être emballés. Tout dommage apparent ou non survenant pendant le transport doit être signalé immédiatement au transporteur effectuant la livraison et une réclamation doit être adressée à ce dernier. La reproduction de ce document est strictement interdite sans l'autorisation préalable par écrit de Cooper Lighting Solutions.

A reproduction de ce document est strictement interdite sans l'autorisation préalable par écrit de Cooper Lighting Solutions. Pour assistance, appelez le 1-800-334-6871 ou envoyez-nous un courriel à consumerproducts@cooperlighting.com. Imprimé au Chine

ELEMENTOS NECESARIOS (Se compran por separado)

- Destornillador Phillips
- Martillo
- Pelacables
- Destornillador de cabeza plana
- Guantes y gafas de seguridad
- Escalera

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES



Riesgo de incendio, descarga eléctrica, cortes u otros riesgos de accidentes: La instalación y el mantenimiento de este producto deben ser realizados por un electricista calificado. Este producto debe ser instalado de acuerdo con el código de instalación correspondiente por una persona familiarizada con la construcción y operación del producto y los riesgos involucrados. Solo el fabricante, su agente de servicio o una persona calificada similar deberán reemplazar la fuente de la luz en esta luminaria.



Riesgo de incendio/descarga eléctrica: Asegúrese de que la alimentación esté APAGADA antes de comenzar la instalación o intentar cualquier mantenimiento. Desconecte el suministro eléctrico desde el fusible o el disyuntor.



Riesgo de incendio: Conductores mínimos de suministro de 90°C.



Riesgo de quemaduras: Desconecte la alimentación y espere que la luminaria se enfríe antes de manipularla o repararla.

Riesgo de lesiones personales: Debido a los bordes filosos, manipúlelo con cuidado.

El incumplimiento de estas instrucciones puede ocasionar la muerte, lesiones corporales graves y daños a la propiedad.

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD: Eaton no asume ninguna responsabilidad por daños o pérdidas de ningún tipo que puedan surgir por la instalación, manipulación o uso inadecuado, descuidado o negligente de este producto.

IMPORTANTE: Lea atentamente antes de instalar la luminaria. Conserve estas instrucciones para tenerlas como referencia futura.

AVISO: El tornillo de conexión a tierra está ubicado correctamente. No lo cambie de ubicación.

AVISO: La luminaria puede dañarse o convertirse en un objeto inestable si no se la instala correctamente.

AVISO: Utilice cable sólido o trenzado de calibre 16-18 AWG para terminales a presión.

Nota: Las especificaciones y dimensiones están sujetas a cambios sin previo aviso.

ATENCIÓN Departamento de recepción: Observe que la descripción real de la luminaria no carezca de piezas ni presente daños notorios al momento de su entrega. Presente el reclamo directamente al transportista de carga (LTL). Los reclamos por daños ocultos deben presentarse dentro de los 15 días posteriores a la entrega del producto. Se debe guardar todo el material dañado, junto con el embalaje original.

Nota: Se ha probado este equipo y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Sección 15 de las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés). Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo se opera en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Es probable que el funcionamiento de este equipo en un área residencial cause interferencias perjudiciales, en cuyo caso el usuario deberá corregirlas a su propio costo.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Nota: Este producto está diseñado para aplicaciones de montaje individual o en filas continuas.

1. Desconecte la alimentación en el fusible principal o en la caja del disyuntor. Abra la caja con cuidado y extraiga la luminaria.
2. Extraiga la cubierta del canal del cuerpo principal apretando debajo de las lengüetas de bloqueo y levantando dicha cubierta. Repita esta operación en todos los lugares donde haya lengüetas de bloqueo (Fig. 1). Para evitar que se doble, no tire de los extremos de la cubierta del canal.
3. Desconecte los cables de conexión a tierra (verdes) y del LED (rojos y negros), y deje a un lado la cubierta del canal. Coloque la cubierta del canal en un lugar seguro.
4. Quite los orificios ciegos correspondientes para realizar el cableado de alimentación. (Fig. 2)
5. El cableado debe cumplir con todos los códigos eléctricos aplicables. (Figura 3)




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

6. Es necesario tirar de los cables de bajo voltaje rosa (o GRIS) y violeta del interruptor del regulador de 0-10 V al controlador para habilitar la función de regulación.

Nota: Antes de continuar con el paso 7, consulte la sección de montaje en fila si desea realizar este tipo de montaje.

7. Instale la luminaria utilizando orificios de cerradura (montaje en superficie) o mediante cadena, ganchos en S o soportes en V (suspensión). No se incluyen los accesorios de montaje.
8. Vuelva a conectar los cables de tierra (verde) y LED (rojo y negro) antes de reinstalar la cubierta del canal y antes de que se encienda la alimentación de CA.
9. Vuelva a instalar la cubierta del canal engancharlo un lado alrededor del canal y luego empujando el otro lado hacia arriba y sobre el relieve. Para evitar que la cubierta del canal se doble, comience desde la mitad de la luminaria y avance hasta cada extremo. Vea la Fig. 4.
10. Quite la película protectora de la lente antes de dar corriente a la luminaria.
11. Vuelva a encender el disyuntor para verificar que la lámpara se encienda y que la temperatura de color CCT del LED sea aceptable, ya que puede elegir su temperatura de color correlacionada (CCT) favorita entre 3 opciones usando el interruptor. Si el circuito está conectado a un interruptor, asegúrese de encender el interruptor para energizar el dispositivo.




Fig. 4

MONTAJE EN FILA

Conexión de modelos ST2

1. Para conectar los modelos ST2, utilice el alineador de filas que se muestra en la Fig. 5.




Fig. 5

2. Inserte el alineador de filas en las ranuras ubicadas en el extremo del alojamiento del canal principal. Asegúrese de que las lengüetas de bloqueo estén orientadas hacia el orificio correspondiente ubicado en el cuerpo del alojamiento principal. Deslice la lengüeta del alineador de filas en la ranura hasta que oiga un clic.
3. Monte la primera luminaria con el alineador de filas.
4. Para instalar la segunda luminaria, deslícela sobre el alineador de filas y siga los pasos de instalación 7 a 11.

GARANTIA LIMITADA DE 5 AÑOS

LA SIGUIENTE GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y REEMPLAZA A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, YA SEAN IMPLÍCITAS, EXPLÍCITAS O ESTATUTARIAS, INCLUIDAS ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR.

Cooper Lighting Solutions garantiza a sus clientes que los productos de Cooper Lighting Solutions no presentarán defectos en los materiales y en la fabricación durante un periodo de uno años desde la fecha de compra. La obligación de Cooper Lighting Solutions según esta garantía se limita expresamente al suministro de los productos de reemplazo. Esta garantía se extiende sólo para el comprador original del producto. Un recibo del comprador u otra prueba de la fecha de compra original aceptable para Cooper Lighting Solutions. Esto es necesario para la ejecución de la garantía. Esta garantía no se aplica a los productos de Cooper Lighting Solutions que hayan sido alterados o reparados que estuvieron sujetos a negligencia, abuso, mal uso o accidente (incluso los daños durante el envío). Esta garantía no se aplica a los productos Cooper Lighting Solutions no fabricados por Cooper Lighting Solutions que hayan sido suministrados, instalados o utilizados junto con los productos Cooper Lighting Solutions. Los daños del producto causados por bombillas de reemplazo, corrosión o decoloración de los componentes de latón no están cubiertos por esta garantía.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD: COOPER LIGHTING SOLUTIONS NO SERÁ RESPONSABLE LEGAL EN NINGÚN CASO DE DAÑOS INDIRECTOS, ACCIDENTALES O RESULTANTES. (SIN IMPORTAR LA ACCIÓN LEGAL, YA SEA POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD Estricta O DE FORMA EXTRA CONTRACTUAL INCLUYENDO LA NEGLIGENCIA) TAMPOCO DE LA PÉRDIDA DE GANANCIAS, COOPER LIGHTING SOLUTIONS TAMPOCO SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS QUE SURJAN O ESTÉN CONECTADOS CON ESTOS TÉRMINOS O CON LA FABRICACIÓN, VENTA, ENTREGA, USO, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN O MODIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE COOPER LIGHTING SOLUTIONS O DEL SUMINISTRO DE CUALQUIER PIEZA DE REPUESTO QUE EXCEDA EL PRECIO DE COMPRA DE LOS PRODUCTOS DE COOPER LIGHTING SOLUTIONS ORIGINANDO UN RECLAMO. NO SE ACEPTARÁN CARGOS POR MANO DE OBRA PARA QUITAR O INSTALAR LOS ACCESORIOS.

Para obtener el servicio de la garantía comuníquese con Cooper Lighting Solutions, al 1-800-334-6871, presione la opción 2 para el Servicio al Cliente, o por correo electrónico a ConsumerProducts@cooperlighting.com e incluya la siguiente información:

- Nombre, dirección y número de teléfono
- Fecha y lugar de compra
- Catálogo y cantidad de la compra
- Descripción detallada del problema

Todos los productos devueltos deben estar acompañados por un Número de autorización de productos devueltos emitido por la compañía y deben devolverse con flete prepago. Se rechazará todo producto recibido sin un Número de autorización de productos devueltos desde la compañía. Cooper Lighting Solutions no se hace responsable por la mercancía dañada durante el transporte. Los productos reparados o reemplazados estarán sujetos a los términos de esta garantía y se inspeccionan al ser empacados. El daño evidente y oculto que se provoque durante el transporte se debe informar de inmediato al transportista que realiza la entrega y se debe presentar un reclamo.

La reproducción de este documento sin la aprobación previa por escrito de Cooper Lighting Solutions está estrictamente prohibida.

Para solicitar ayuda, llame al 1-800-334-6871 o envíe un correo electrónico a ConsumerProducts@cooperlighting.com

Impreso en China



1121 Highway 74 South, Peachtree City, GA 30269
www.cooperlighting.com

© 2022 Cooper Lighting Solutions

12/2021
IL51910821