

Projet		No de catalogue		Type	
Préparé par		Remarques		Date	



Ephesus

Adaptateur d'emboîtement

Montage sur tenon pour poteau rond

Applications typiques

- Stades et arénas intérieurs professionnels
- Stades et arénas intérieurs universitaires et collégiaux
- Centres de rassemblement et de convention
- Gymnases et complexes sportifs



ADAPTATEUR D'EMBOÎTEMENT ILLUSTRÉ AVEC LE LUMINAIRE
LUMASPORT 8 FIXÉ.
LUMINAIRE VENDU SÉPARÉMENT.



Menu interactif

- Renseignements pour commander [page 2](#)
- Configurations [page 2](#)
- Détails des dimensions [page 3](#)

Luminaires Ephesus compatibles

- LUMASPORT 8
- LUMADAPT 8
- PRISM RGBA
- LUMAVISION

 Instructions
d'installation



Renseignements pour commander des accessoires

REMARQUE : Une commande d'accessoires complète nécessite une entrée de sélection pour ce qui suit : **marque, accessoire, type de montage et revêtement.**

NUMÉRO DE COMMANDE DE L'ÉCHANTILLON : **EPH-SLPFTR-025-B**


Marque	Accessoire	Type de montage	Revêtement	
Marque	Accessoire	Type de montage	Revêtement	Usage prévu
EPH = Ephesus	SLPFTR = Adaptateur d'emboîtement	025 = Support de 0,25 po (6,35 mm), standard 075 = support de 0,75 po (19,05 mm)	B = Revêtement en poudre noire (black)	Le support de l'adaptateur d'emboîtement est destiné à être utilisé pour un montage des luminaires sur tenon / poteau avec des diamètres extérieurs de 6,03 cm (2 3/8 po), 7,62 cm (3 po) ou 8,89 cm (3 1/2 po). Conçu pour fixer les luminaires LUMA SPORT 8 , LUMADAPT 8 et PRISM RGBA uniquement sur le dessus d'un poteau rond.
		Remarques : Le type de montage détermine la longueur des boulons de montage du luminaire.		

Détails dimensionnels de l'adaptateur d'emboîtement



Dimensions physiques de la configuration¹

CONFIGURATION	POIDS (lb)
Adaptateur d'emboîtement	4,68
Remarques :	
(1) Poids +/- 0,91 kg (2 lb)	



Pièces de l'adaptateur d'emboîtement¹

NO DE PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
1	PIÈCE MOULÉE DE L'ADAPTATEUR D'EMBOÎTEMENT	1
2	1,3 X 4,45 cm (1/2 po-13 x 1,75 po), ACIER INOXYDABLE, VIS DE RÉGLAGE À BOUT CUVETTE	8
3	1,3 cm (1/2 po-13), ACIER INOXYDABLE, ÉCROU HEXAGONAL FIN À INSERTION EN NYLON	8
4	1 x 14 cm (3/8 po x 5 1/2 po), filetage 16, ACIER INOXYDABLE, VIS À TÊTE HEXAGONALE	1
5	1 cm (3/8 po), filetage 16, ACIER INOXYDABLE, CONTRE-ÉCROU À INSERTION EN NYLON	1
6	1 cm (3/8 po), ACIER INOXYDABLE, RONDELLE	4
7	1 x 2,9 cm (3/8 po X 1 1/8 po), filetage 16 OU 4,13 cm (1 5/8 po), ACIER INOXYDABLE, VIS À TÊTE HEXAGONALE AVEC PEINTURE	4

TYPES DE BOULONS DE MONTAGE

	BOULONS DE MONTAGE DU LUMINAIRE
	BOULONS DE MONTAGE DE L'ADAPTATEUR D'EMBOÎTEMENT

¹Pièces indiquées pour la configuration EPH-SLPFTR-075-B