

|               |  |                 |  |       |  |
|---------------|--|-----------------|--|-------|--|
| Proyecto      |  | No. de catálogo |  | Tipo  |  |
| Preparado por |  | Notas           |  | Fecha |  |



## Ephesus

### Accesorio para montaje tipo punta de poste

#### Montaje en espiga para poste redondo

##### Aplicaciones típicas

- Campos y estadios cubiertos profesionales
- Campos y estadios interiores universitarios/colegios
- Centros públicos de asambleas y convenciones
- Gimnasios y complejos deportivos



SE MUESTRA ACCESORIO PARA MONTAJE TIPO PUNTA DE POSTE  
CON LUMINARIO LUMASPORT 8 CONECTADA.  
EL LUMINARIO SE VENDE POR SEPARADO.



#### Menú interactivo

- Información para ordenar [página 2](#)
- Configuraciones [página 2](#)
- Detalles de dimensiones [página 3](#)

#### Luminarios Ephesus compatibles

- LUMASPORT 8
- LUMADAPT 8
- PRISM RGBA
- LUMAVISION



Instrucciones  
de instalación

# Accesorio para montaje tipo punta de poste

## Información sobre pedidos para accesorios

NOTA: Una orden completa de accesorios requiere la selección de la elección de **marca, accesorio, tipo de montaje y revestimiento**.

NÚMERO DE EJEMPLO DEL CATÁLOGO: **EPH-SLPFTR-025-B**

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

Marca

Accesorio



Tipo de montaje

Revestimiento

| Marca         | Accesorio                                           | Tipo de montaje                                                                            | Revestimiento                                        | Uso previsto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EPH = Ephesus | SLPFTR = accesorio para montaje tipo punta de poste | 025 = Soporte de 0,25 in (0,64 cm), estándar<br>075 = Soporte de 0,75 in (1,91 cm)         | B = Revestimiento en pintura en polvo de color negro | El soporte accesorio para montaje tipo punta de poste está diseñado para usar en el montaje de luminarios en un montaje de espiga/poste con diámetros exteriores de 2 3/8 in (60,33 mm), 3 in (76,2 mm) o 3 1/2 in (88,9 mm). Diseñado para acoplar los luminarios LUMASPORT8, LUMADAPT 8 y PRISM RGBA solo en la parte superior de un poste redondo. |
|               |                                                     | Notas:<br>El tipo de montaje determina la longitud de los pernos de montaje del luminario. |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

# Accesorio para montaje tipo punta de poste


## Detalles dimensionales del accesorio para montaje tipo punta de poste



## Dimensiones físicas de la configuración<sup>1</sup>

| CONFIGURACIÓN                              | PESO (lb) |
|--------------------------------------------|-----------|
| accesorio para montaje tipo punta de poste | 4,68      |
| Notas:<br>(1) Pesos +/-2 lb                |           |

## Accesorio para montaje tipo punta de poste



### Piezas del accesorio para montaje tipo punta de poste<sup>1</sup>

| ARTÍCULO<br>N.º | DESCRIPCIÓN                                                                                      | CANTIDAD |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1               | FUNDICIÓN DEL ACCESORIO PARA MONTAJE TIPO PUNTA DE POSTE                                         | 1        |
| 2               | 1/2-13 x 1,75 in, ACERO INOXIDABLE, JUEGO DE PUNTA DE COPA                                       | 8        |
| 3               | 1/2 in-13, ACERO INOXIDABLE, TUERCA DE INSERCIÓN DE NYLON HEXAGONAL DELGADA                      | 8        |
| 4               | 3/8 in-16 X 5-1/2 in, ACERO INOXIDABLE, TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL                             | 1        |
| 5               | 3/8 in-16, ACERO INOXIDABLE, CONTRATUERCA DE INSERCIÓN DE NYLON                                  | 1        |
| 6               | 3/8 in, ACERO INOXIDABLE, ARANDELA                                                               | 4        |
| 7               | 3/8in-16 X 1-1/8 in, O BIEN, 1-5/8 in, ACERO INOXIDABLE, TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL CON PARCHÉ | 4        |

#### TIPOS DE PERNOS DE MONTAJE

|  |                                                                  |
|--|------------------------------------------------------------------|
|  | PERNOS DE MONTAJE DE LUMINARIOS                                  |
|  | PERNOS DE MONTAJE DEL ACCESORIO PARA MONTAJE TIPO PUNTA DE POSTE |

<sup>1</sup>Piezas enumeradas para la configuración EPH-SLPFTR-075-B